

**Garant****SNMG 150612, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251232 HB7120-1
GTIN	4045197928177
Třída artiklu	21G

**Popis**

SNMG 150612 HB7120-1 Rohový rádius: 1,2 mm

Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Typ	HB7120-1
Lamač třísek	VM
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 150612
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení