

**Garant****CNMG 120416, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250328 HB7120-1
GTIN	4045197927972
Třída artiklu	21G

**Popis**

CNMG 120416 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7120-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Rohový rádius	1,6 mm

Lamač třísek	VG
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení