

**Garant****SNMG 150612, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251232 HB7140-1
GTIN	4045197928184
Třída artiklu	21G

**Popis**

SNMG 150612 HB7140-1 Rohový rádius: 1,2 mm

Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 230 m/min**Technický popis**

Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	VM
Typ	HB7140-1

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 150612
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení