

Garant**CNMG 160616, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250172 HB7120-1
GTIN	4045197927910
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160616 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Rohový rádius	1,6 mm
Podmínky řezu	kontinuální

Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160616
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení