


Garant**CNMM 160616, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250460 HB7140-1
GTIN	4045197928085
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 160616 HB7140-1 Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VR
Hloubka řezu a_p : 2 - 8 mm
Posuv f : 0,2 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 180 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	2 - 8 mm
Rohový rádius	1,6 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 180 m/min
Lamač třísek	VR
Typ	HB7140-1

Posuv f	0,2 - 0,8 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 160616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení