

Garant**CNMG 120416, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250328 HB7140-1
GTIN	4045197927989
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120416 HB7140-1 Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 210 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	1,6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VG
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 210 m/min
Typ	HB7140-1

Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení