


**Garant****SNMM 190624, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251394 HB7140-1
GTIN	4045197928382
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMM 190624 HB7140-1 Rohový rádius: 2,4 mm

Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VR

Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 12 mmPosuv  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 180 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VR
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	2 - 12 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 180 m/min
Typ	HB7140-1

Rohový rádius	2,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMM 190624
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení