

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251706 32/16
GTIN	4045197928245
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost destiček	16 mm
ISO kód držáku	MVJNR/L 3225P16
Délka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
Šroub pro upínací příložku	259021 1
Velikost stopky	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Šroub pro podložku	259025 3
Celková délka L	170 mm
Podložka	259031 39
Upínka	259038 2
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500