

Garant**CNMM 160624, Řezný materiál: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250462 HB7140-1
GTIN	4045197928108
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 160624 HB7140-1 Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VR
Hloubka řezu a_p : 2 - 8 mm
Posuv f : 0,2 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 180 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,2 - 0,8 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 180 m/min
Lamač třísek	VR
Typ	HB7140-1

Rohový rádius	2,4 mm
Hloubka řezu a_p	2 - 8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 160624
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení