

**Garant****CNMG 190616, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250174 HB7120-1
GTIN	4045197927934
Třída artiklu	21G

**Popis**

CNMG 190616 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min**Technický popis**

Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7120-1
Rohový rádius	1,6 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Lamač třísek	VM

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 190616
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení