


Garant**CNMM 190616, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250464 HB7120-1
GTIN	4045197928115
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 190616 HB7120-1 Typ: HB7120-1
Lamač třísek: VR
Hloubka řezu a_p : 2 - 8 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 210 m/min

Technický popis

Rohový rádius	1,6 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 210 m/min
Lamač třísek	VR
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Hloubka řezu a_p	2 - 8 mm

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 190616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení