

Garant**CNMG 190616, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250174 HB7140-1
GTIN	4045197927941
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 190616 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7140-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM

Rohový rádius	1,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 190616
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení