

Garant**CNMG 190616, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250341 HB7120-1
GTIN	4045197928016
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 190616 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VG
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7120-1
Rohový rádius	1,6 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 190616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení