



Pneumatický rázový utahovák, Typ: W2915



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079171 W2915
GTIN	7322590051297
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice.

Výkonné rázové utahováky.

Odvádění odpadního vzduchu rukojetí, přepínání na **pravý / levý chod**.

- **Výkonný dvoukomorový rázový mechanismus.**
- **Nízká hmotnost při vysokém výkonu.**
- **Kompozitní pouzdro a rukojeť s dlouhou životností.**
- **Ergonomická rukojeť s dobrou izolací.**
- **Přepínání pravého a levého chodu pomocí dvou stlačovacích knoflíků.**

Použití:

Vhodný pro náročné aplikace.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na poptávku pro většinu pneumatického nářadí Atlas Copco.

Technický popis

Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
--	-------

Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Pracovní hluk	96 dB(A)
Označení výrobce	W2915
Rozsah utahovacích momentů	200 - 800 Nm
Výška	186 mm
Maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M16
Konstrukce	pistole
Hnací profil upínače nástrojů	□
Maximální vibrace dle EN	7,5 m/s ²
Hmotnost	2 kg
Délka	185 mm
Maximální počet otáček	7700 min ⁻¹
Pravý / levý chod	ano
Maximální spotřeba vzduchu	1080 l/min
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Šroubovák