

**Garant****CNMG 190624, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 190624 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	2,4 mm
Lamač třísek	VM
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Hlavní způsob použití	M
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální

Typ	HB7120-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 190624
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení