


**Garant****CNMM 190624, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250466 HB7120-1
GTIN	4045197928139
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMM 190624 HB7120-1 Typ: HB7120-1  
Lamač třísek: VR  
Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Posuv  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 210 m/min

## Technický popis

Typ	HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 210 m/min
Lamač třísek	VR
Hloubka řezu $a_p$	2 - 8 mm
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální

Rohový rádius	2,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 190624
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení