

**Garant****CNMG 190624, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250343 HB7120-1
GTIN	4045197928030
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 190624 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	2,4 mm
Lamač třísek	VG
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Typ	HB7120-1
Hlavní způsob použití	M

Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 190624
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení