

**Garant****CNMM 190624, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250466 HB7140-1
GTIN	4045197928146
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMM 190624 HB7140-1 Typ: HB7140-1  
Lamač třísek: VR  
Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Posuv  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 180 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	2,4 mm
Posuv $f$	0,2 - 0,8 mm/ot,
Lamač třísek	VR
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 180 m/min
Typ	HB7140-1

Hloubka řezu $a_p$	2 - 8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 190624
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení