

Garant**CNMG 190624, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250343 HB7140-1
GTIN	4045197928047
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 190624 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 210 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	2,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 210 m/min

Lamač třísek	VG
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 190624
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení