


**Garant****SNMG 190624, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251338 HB7140-1
GTIN	4045197928344
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMG 190624 HB7140-1 Rohový rádius: 2,4 mm  
Typ: HB7140-1  
Lamač třísek: VG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 210 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VG
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 210 m/min
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-1

Rohový rádius	2,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 190624
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení