


**Garant****CNMM 120416, Řezný materiál: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250455 HB7120-1
GTIN	4045197928054
Třída artiklu	21G

**Popis**

CNMM 120416 HB7120-1 Typ: HB7120-1  
Lamač třísek: VR  
Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Posuv  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 210 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	2 - 8 mm
Lamač třísek	VR
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 210 m/min

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	1,6 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 120416
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení