


Garant**SNMM 120412, Typ: HB7120-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	251386 HB7120-1
GTIN	4045197928351
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 210 m/min
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VR
Typ	HB7120-1
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu a_p	2 - 12 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMM 120412

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení