

**Garant****SNMG 150608, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251230 HB7120-1
GTIN	4045197928153
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMG 150608 HB7120-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7120-1

Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 150608
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení