

**Garant****DNMG 150412, Řezný materiál: HB7140-1****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 250869 HB7140-1 |
| GTIN           | 4045197928757   |
| Třída artiklu  | 21G             |

**Popis**

DNMG 150412 HB7140-1 Typ: HB7140-1  
Lamač třísek: VG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 210 m/min

**Technický popis**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Rohový rádius                       | 1,2 mm            |
| Posuv $f$                           | 0,25 - 0,6 mm/ot, |
| Typ                                 | HB7140-1          |
| Řezný materiál                      | TK                |
| Přiřazení dokončování / hrubování   | dokončování       |
| Lamač třísek                        | VG                |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 50 - 210 m/min    |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Podmínky řezu                        | lehce přerušovaný                            |
| Hlavní způsob použití                | M  |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 1,5 - 6 mm                                   |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150412                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 4  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |