

Garant**DNMG 150408, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250672 HB7140-1
GTIN	4045197928658
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150408 HB7140-1 Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7140-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač třísek	VS
Hlavní způsob použití	M

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení