

Garant**DNMG 150404, Řezný materiál: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250767 HB7120-1
GTIN	4045197928665
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150404 HB7120-1 Typ: HB7120-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Lamač třísek	VM
Typ	HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení