

**Garant****DNMG 150404, Řezný materiál: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250767 HB7140-1
GTIN	4045197928672
Třída artiklu	21G

**Popis**

DNMG 150404 HB7140-1 Typ: HB7140-1  
Lamač třísek: VM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 230 m/min

**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	VM
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M

Typ	HB7140-1
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení