

Garant**DNMG 150412, Řezný materiál: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250769 HB7120-1
GTIN	4045197928702
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150412 HB7120-1 Typ: HB7120-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač třísek	VM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M

Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7120-1
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150412
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení