

Garant**DNMG 150412, Řezný materiál: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250769 HB7140-1
GTIN	4045197928719
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150412 HB7140-1 Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Typ	HB7140-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	VM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	M

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150412
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení