

**Garant****DNMG 150404, Řezný materiál: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250670 HB7140-1
GTIN	4045197928634
Třída artiklu	21G

**Popis**

DNMG 150404 HB7140-1 Typ: HB7140-1  
Lamač třísek: VS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 260 m/min

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7140-1
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 260 m/min
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení