


Garant**Čelist s polohovacími kolíky, Pro šířku čelistí: 125mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	362627 125
GTIN	4045197928283
Třída artiklu	31S

Popis

Provedení:

- Ocel kalená, teniferovaná, nitrídaná v plynném prostředí (tolerance $\pm 0,01$ mm).
- Jednoduchá montáž na svěrák.
- Mechanické zatlačování kolíků.
- Ovládání stlačeného vzduchu prostřednictvím oboustranného ventilu.
- Žádný rozdíl mezi pevnou a pohyblivou čelistí.
- Potřebný tlak vzduchu 5,5 baru

Použití:

Rychlá výměna pro různé druhy obrábění.

- **Fixace polohy rychlá a s absolutně přesným opakováním.**
- **Odpadá časově náročná manipulace s dosedacími lištami.**

Vhodné pro:

GARANT NC č. 360510; 360465; 361290.

HOLEX Č. 362010.

Allmatic č. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 také s upínací čelistí č. 361400 – 361620.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 ks montážního šroubu.

Technický popis

Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	Titan2/TitanSense
Vhodné pro barevný kód	HD-Allmatic
Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	HD-HOLEX
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	NC8
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

Příslušenství

Náhradní piny, 10dílné Typ 1	362629 1
------------------------------	----------