


**Garant**

**Čelist s polohovacími kolíky, Pro šířku čelistí: 160mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	362627 160
GTIN	4045197928290
Třída artiklu	31S

## Popis

### Provedení:

- Ocel kalená, teniferovaná, nitridovaná v plynném prostředí (tolerance  $\pm 0,01$  mm).
- Jednoduchá montáž na svěrák.
- Mechanické zatlačování kolíků.
- Ovládání stlačeného vzduchu prostřednictvím oboustranného ventilu.
- Žádný rozdíl mezi pevnou a pohyblivou čelistí.
- Potřebný tlak vzduchu 5,5 baru

### Použití:

Rychlá výměna pro různé druhy obrábění.

- **Fixace polohy rychlá a s absolutně přesným opakováním.**
- **Odpadá časově náročná manipulace s dosedacími lištami.**

### Vhodné pro:

**GARANT** NC č. 360510; 360465; 361290.

**HOLEX** Č. 362010.

**Allmatic** č. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 také s upínací čelistí č. 361400 – 361620.

### Rozsah dodávky:

Včetně 1 ks montážního šroubu.

## Technický popis

## Technický list

Vhodné pro barevný kód	Titan2 / TitanSense
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	HD-Allmatic
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	HD GARANT
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	NC8
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/362627-160>