

HOLEX**Digitální třmenový mikrometr s odsazenými měřicími plochami, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421720 0-25
GTIN	4045197928795
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný digitální displej s přídatným analogovým odečtem. Robustní kovové pouzdro. Otočné měřící vřeteno, měřicí plochy osazené tvrdokovem

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357

Dělení měřícího bubnu: 1/50

Ochranná třída IP: IP 54

Kalibrování: B1

Rozlišení: 0,001 mm

Odečet: 0,00005 palec

Mezní chyba: 4 µm

Technický popis

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Kalibrování	B1
Rozlišení	0,001 mm
Odečet	0,00005 palec

Mezní chyba	4 µm
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Dělení měřicího bubnu	1/50
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 25 mm	012050 25
Kalibrace DAkKS Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 100 mm	012060 100
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkKS Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
--	------------