

HOLEX**Digitální třmenový mikrometr s měřícím hrotem, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421726 0-25
GTIN	4045197928917
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný digitální displej s přídatným analogovým odečtem. Robustní kovové pouzdro. Otočné měřící vřeteno, měřící plochy osazené tvrdokovem.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Dělení měřícího bubnu: 1/50

Ochranná třída IP: IP 54

Kalibrování: B1

Rozlišení: 0,001 mm

Odečet: 0,00005 palec

Mezní chyba: 4 µm

Technický popis

Rozlišení	0,001 mm
Odečet	0,00005 palec
Kalibrování	B1
Počet obsažených baterií	1
Mezní chyba	4 µm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357

Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Dělení měřicího bubnu	1/50
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 25 mm	012050 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 100 mm	012060 100
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
--	------------