

Garant**mini vyvrtávací tyč TK, pravý, Délka vyložení L1 / velikost destičky d: 29/8mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270006 29/8
GTIN	4045197928979
Třída artiklu	21V

Popis

Provedení:

Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.

- **Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.**
- **Jednoduchá výměna břitových destiček.**

Technický popis

Celková délka L	95 mm
Velikost destiček	08 mm
Upínací výška L ₂	11,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 11
Délka hlavy L ₁	29 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX10

674248 TX10

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepěle Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500