

**Garant****Zapichovací destička pravá, HB9635, Šířka drážky m (H13): 0,8mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273902 0,8    |
| GTIN           | 4045197929044 |
| Třída artiklu  | 21J           |

## Technický popis

|   |                       |
|---|-----------------------|
| $t_{\max}$                                      | 1,2 mm                |
| Šířka drážky m (H13)                            | 0,8 mm                |
| Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku | 0,7 mm                |
| Šířka břitu w                                   | 0,85 mm               |
| Přiřazení dokončování / hrubování               | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál                                  | TK                    |
| Rohový radius R                                 | 0,05 mm               |
| Přiřazení vyměnitelných destiček                | pravý                 |
| Typ   | HB9635                |
| Drážky dle normy                                | DIN 472               |
| Drážky dle normy                                | DIN 471               |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Počet výměn/řezání                    | 3  |
| Hlavní způsob použití                 | P  |
| Vedlejší použití                      | M  |
| Podmínky řezu                         | kontinuální  |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití   | 110 - 170 mm/min                                     |
| Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití | 90 - 140 mm/min                                      |
| Druh produktu                         | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | $V_c$     | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 170 m/min | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 170 m/min | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 150 m/min | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 110 m/min | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | omezené použití | 90 m/min  | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 140 m/min | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 140 m/min | M       |
| GG(G)                         | omezené použití | 170 m/min | K       |
| kontinuální                   | vhodný          |           |         |
| mokrý max.                    | vhodný          |           |         |
| suché                         | vhodný          |           |         |