

**Garant****Zapichovací destička pravá, HU9315, Šířka drážky m (H13): 0,7mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273900 0,7
GTIN	4045197929013
Třída artiklu	21J

## Technický popis

$t_{\max}$	1,2 mm
Šířka břitu w	0,75 mm
Šířka drážky m (H13)	0,7 mm
Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku	0,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový radius R	0,05 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravý
Typ	HU9315
Drážky dle normy	DIN 471
Drážky dle normy	DIN 472

Počet výměn/řezání	3
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 280 mm/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	280 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	280 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	50 m/min	S
CuZn	omezené použití	200 m/min	N
Grafit	omezené použití	70 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		