

Garant**Zapichovací destička levá, HB9635, Šířka drážky m (H13): 0,7mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273908 0,7 |
| GTIN | 4045197929075 |
| Třída artiklu | 21J |

Technický popis

| | |
|---|-----------------------|
| Šířka drážky m (H13) | 0,7 mm |
| Šířka břitu w | 0,75 mm |
| Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku | 0,6 mm |
| t_{\max} | 1,2 mm |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Rohový radius R | 0,05 mm |
| Přiřazení vyměnitelných destiček | levý |
| Typ | HB9635 |
| Drážky dle normy | DIN 471 |
| Drážky dle normy | DIN 472 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Počet výměn/řezání | 3 |
| Hlavní způsob použití | P |
| Vedlejší použití | M |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 110 - 170 mm/min |
| Řezná rychlost v_c vedlejší použití | 90 - 140 mm/min |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 170 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 170 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 150 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 110 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 90 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 140 m/min | M |
| GG(G) | omezené použití | 170 m/min | K |
| kontinuální | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |