

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 12/11 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261109 12/11
GTIN	4045197929112
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	16 mm
Velikost stopky	12 mm
Celková délka L	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
ISO kód držáku	SVJBR/L 1212F11
Délka hlavy L ₁	21,5 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500