

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/11mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261108 12/11 |
| GTIN | 4045197929105 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|----------------------------|
| Velikost stopky | 12 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VB.. 1103.. |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 22 |
| Funkční šířka L ₄ | 16 mm |
| Délka hlavy L ₁ | 21,5 mm |
| Velikost destiček | 11 mm |
| ISO kód držáku | SVJBR/L 1212F11 |
| Celková délka L | 80 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň |
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepce Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500