

**Ansell****Pár rukavic HyFlex® 11-600, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094240 9
GTIN	10076490499324
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

HyFlex® 11-600. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Vhodné pro přesnou práci, vysoká prodyšnost. S tenkým nosným materiálem pro použití v průmyslu pro lehkou a jemnou práci, kde je vyžadována **maximální pohyblivost**. Ochrana výrobků před otisky prstů a dalším znečištěním. Rovněž bez uvolňování materiálu rukavic. Obzvláště vhodné pro montáž malých dílů, jako jsou kuličková ložiska, klouby a pružiny.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Hmat	velmi dobré
Materiál povlaku	PU
Velikost rukavice	9

Bez silikonu	ne
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Bez DMF	ne
Tepelná ochrana	není k dispozici
Prodyšnost	velmi dobré
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Řada	HyFlex®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12
EN 388	3121A
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	200 mm
Barva	bílá
Hmotnost	11,6 g
Technologie pletení	15G
Použití	víceúčelové
Materiál	PU
Třída ochrany proti pořezání	A
Druh produktu	Víceúčelové rukavice