

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 10/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260000 10/06
GTIN	4045197929136
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	70 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Velikost destiček	6 mm
Velikost stopky	10 mm
ISO kód držáku	SCSCR/L 1010E06
Funkční šířka L ₄	12 mm
Délka hlavy L ₁	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500