

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 8/06mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260000 8/06
GTIN	4045197929129
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	10 mm
Velikost stopky	8 mm
Celková délka L	60 mm
Délka hlavy L ₁	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Velikost destiček	6 mm
ISO kód držáku	SCSCR/L 0808D06
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500