

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260000 16/09
GTIN	4045197929150
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	SCSCR/L 1616H09
Funkční šířka L ₄	20 mm
Délka hlavy L ₁	20 mm
Velikost destiček	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Podložka	269005 1
Celková délka L	101 mm
Velikost stopky	16 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500