

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	SCSCR/L 2525M12
Podložka	269005 6
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Velikost stopky	25 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Šroub pro podložku	269013 5
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Délka hlavy L <sub>1</sub>	27 mm
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	151 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

### Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500