

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260001 16/09
GTIN	4045197929259
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	SCSCR/L 1616H09
Podložka	269005 1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost destiček	9 mm
Velikost stopky	16 mm
Celková délka L	101 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500