

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 12/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260001 12/09
GTIN	4045197929242
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	12 mm
ISO kód držáku	SCSCR/L 1212F09
Délka hlavy L ₁	19 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Funkční šířka L ₄	16 mm
Celková délka L	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Velikost destiček	9 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500