


**Garant****Destička s plným profilem 30° vnitřní levá, HB7125, Počet chodů / palec: 10**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270990 10
GTIN	4045197929372
Třída artiklu	21J

## Technický popis

Počet chodů/palec	10
Řezný materiál	TK
Způsob použití	levý
Vnitřní / vnější použití	vnitřní
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HB7125
Druh závitu	RD
Druh závitu	RD-LH
Norma závitů	DIN 405
Vrcholový úhel přibližně	30 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička  
pro soustružení závitů**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	S
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		