

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260001 20/12
GTIN	4045197929297
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	24 mm
Podložka	269005 6
Celková délka L	126 mm
Velikost stopky	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
ISO kód držáku	SCSCR/L 2020K12
Funkční šířka L ₄	25 mm
Šroub pro podložku	269013 5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Velikost destiček	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500