


Garant**Destička s plným profilem 30° vnější pravá, HB7125, Počet chodů / palec: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270960 6
GTIN	4045197929280
Třída artiklu	21J

Technický popis

Počet chodů/palec	6
Řezný materiál	TK
Způsob použití	pravý
Vnitřní / vnější použití	vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HB7125
Druh závitu	RD
Druh závitu	RD-LH
Norma závitů	DIN 405
Vrcholový úhel přibližně	30 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení závitů**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60 m/min	S
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		